





Serienausstattung mit Weidemann-Aufnahme
Position Laderaufnahme passend zu Weidemann 1140

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 DIN ISO 5456		Bauteilnr. R030570_PT03-		Rev	
				1 von 10	
				A3	M 1 : 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					




Zusatzausstattung Verbreiterung Aufnahme
für Lader ab Außenbreite 1350 mm empfohlen.


Aufnahme auf Grundrahmen verschiebbar
zur Anpassung an Laderaußenbreite

Anfahrssicherung Pflegearm

Maße am Arm alle in Fahrtrichtung angegeben!
Pflegearm 20° nach hinten geneigt!
Zinkenabstand anpassbar

26-131
200 175 175
(660) 100-570
max. 570
1566 Serie
847 Serie
1223 mit Verbreiterung
1778 Aufnahme max. außermittig
235 235
1801 mit zusätzlichem Adapterstück


Projekt	LiBox	Titel			
Halbzeug		LiBox PT03			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 perfekt einfach. 		Bauteilnr.		Rev	2 von 10
		R030570_PT03			A3 M 1 : 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					




A-A (1 : 10)


- Schieber zur Mengenregulierung
- Wurfteller mit Wurfschaufeln
- Rührwerk mit Kette austauschbar
- Lagerstelle
- Klemmkupplung
- Ölmotor, max. 75 l/min


Ausstattung Serie mit Euro-Aufnahme
Schnittdarstellung Antrieb, Wurfeinheit und Rührwerk

Projekt	LiBox	Titel			
Halbzeug		LiBox PT03			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 perfekt einfach.		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				R030570_PT03-	3 von 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 10




Ausstattung Serie mit Weidemann-Aufnahme
Position Aufnahme von Stroh

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 perfekt einfach.		DIN ISO 5456		Bauteilnr. R030570_PT03-	
				Rev	4 von 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 10




Ausstattung Serie mit Weidemann-Aufnahme
Ansicht Pflegeposition von oben

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 perfekt einfach.		DIN ISO 5456		Bauteilnr. R030570_PT03-	
				Rev	5 von 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 10




Ausstattung Serie mit Euro-Aufnahme
Einstreuposition

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
ROSENSTEINER perfekt einfach. 		Bauteilnr. R030570_PT03		Rev	6 von 10
					A3 M 1 : 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					





Ausstattung Serie mit Euro-Aufnahme
Pflegeposition

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03				
Halbzeug						
Werkstoff						
Oberfläche						
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024	
 perfekt einfach.		DIN ISO 5456		Bauteilnr. R030570_PT03		Rev
				7 von 10		
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 10	



Ausstattung mit Euro-Aufnahme
mit Zusatzausrüstung Verbreiterung Pflegearm
mit Zusatzausrüstung Verbreiterung Aufnahme
Pflegeposition

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 DIN ISO 5456		Bauteilnr. R030570_PT03		Rev	8 von 10
					A3 M 1 : 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					



Ausstattung Serie mit Euro-Aufnahme
Einstreuposition

Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 DIN ISO 5456		Bauteilnr.		Rev	9 von 10
		R030570_PT03			
				A3	M 1 : 10
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					

D
C
B
A

6 5 4 3 2 1



Projekt	LiBox	Titel LiBox PT03			
Halbzeug					
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	29369,679 kg	gez. von:	FN	gez. am:	10.12.2024
 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Bauteilnr. R030570_PT03		Rev 10 von 10 A3 M 1 : 10	

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A